

# SIGNORELLI 170

sporgenza max | **max projection** | maximale Ausladung  
avancée maximale | salida máx | saliência máxima

**425 cm**

inclinazione braccio | **arm angle** | Arm Neigung  
inclinaison du bras | inclinación del brazo | inclinaison du bras

**170°**


AVAILABLE COLOURS

RAL

9010

7035

1013



Storie di san Benedetto di Monte Oliveto  
Maggiore - Abbazia di Monte Oliveto Maggiore  
Luca Signorelli, 1497-1498



## SIGNORELLI 170

euroflex A TOUCH OF SHADE

Tenda a bracci su barra quadra 40x40 mm con supporto braccio a posizionamento laterale e intermedio. Con bracci inclinati di 170° verso il basso e con profilo frangitratta centrale. Dimensioni massime modulo singolo: larghezza 600 cm e sporgenza 425 cm.

Folding arm awning on 40x40 mm square bar with lateral and intermediate arm supports installation. With arms at an angle of 170° degrees towards the floor and with central intermediary profile. Single module maximum dimensions: 600 cm width and 425 cm projection.

Gelenkarmmarkise auf 40x40 mm Vierkant-Tragrohr mit seitlichem oder Zwischen-Armträger. Mit 170° nach unten geneigten Gelenkarme und zentralem Zwischenprofil. Maximalgröße je einziges Modul: Breite 600 cm und Ausladung 425 cm.

Store à bras sur barre carrée 40x40 mm avec support bras à positionnement latéral et intermédiaire. Avec bras inclinés à 170° degrés vers le bas et avec profil brise-vent central. Dimensions maximales du module simple: largeur 600 cm et avancée 425 cm.

Toldo con brazos sobre barra cuadrada 40X40 mm con soporte brazo posiciones lateral e intermedia. Con brazos inclinados 170° hacia abajo y con perfil intermedio central. Dimensiones máximas módulo individual: ancho 600 cm y salida 425 cm.

Toldo com braços sobre barra quadrada 40x40 mm com suporte braço com posicionamento lateral e intermédio. Com braços inclinados de 170° verso o baixo e com perfil quebra-percurso central. Dimensões máximas módulo singular: largura 600 cm e saliência 425 cm.

### HELP

Per una migliore resa estetica è opportuno lasciare 100 cm tra i gomiti dei bracci quando sono chiusi.

In order to improve the aesthetics, it is recommended to leave 100 cm between the arm elbows when they are closed.

Für ein besseres ästhetisches Ergebnis, empfehlen wir zwischen den Ellbogen der Arme, wenn sie geschlossen sind, 100 cm zu verlassen.

Pour un meilleur rendement esthétique du produit, il est conseillé de laisser 100 cm entre les coudes des bras quand ils sont fermés.

Para obtener el mejor resultado estético, se aconseja dejar 100 cm de distancia entre los codos de los brazos cuando están cerrados.

Para um melhor resultado estético é recomendável deixar 100 cm entre os cotovelos dos braços quando estão fechados.



arm support



roller tube support



extruded universal bracket



intermediary profile



closing profile for intermediary profile



intermediary profile end cap



internal trolley for rope return

## N° ARMS/WALL SUPPORTS/COMPENSATORS

| <div> <div>→ awning width</div> <div>↓ arm projection</div> </div> | ARM NUMBER FOR AWNING WIDTH FROM (CM) TO (CM) |           |           |           |           |           |           |            |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                    | 0 / 600                                       | 601 / 620 | 621 / 655 | 656 / 695 | 696 / 860 | 861 / 880 | 881 / 930 | 931 / 1120 | 1121 / 1165 | 1166 / 1350 | 1351 / 1395 | 1396 / 1500 |
| 250                                                                | 2                                             | 3         | 3         | 3         | 3         | 4         | 4         | 4          | 5           | 5           | 6           | 6           |
| 275                                                                | 2                                             | 3         | 3         | 3         | 3         | 4         | 4         | 4          | 5           | 5           | 6           | 6           |
| 300                                                                | 2                                             | 3         | 3         | 3         | 3         | 4         | 4         | 4          | 5           | 5           | 6           | 6           |
| 325                                                                | 2                                             | 3         | 3         | 3         | 3         | 4         | 4         | 4          | 5           | 5           | 6           | 6           |
| 350                                                                | 2                                             | ●         | 3         | 3         | 3         | 4         | 4         | 4          | 5           | 5           | 6           | 6           |
| 375                                                                | 2                                             | ●         | ●         | 3         | 3         | ●         | 4         | 4          | 5           | 5           | 6           | 6           |
| 400                                                                | 2                                             | ●         | ●         | ●         | 3         | ●         | ●         | 4          | ●           | 5           | ●           | 6           |
| n° wall sup.                                                       | 6                                             | 6         | 7         | 7         | 9         | 9         | 9         | 11         | 12          | 14          | 14          | 15          |
| n° ballance sup.                                                   | 1                                             | 2         | 2         | 2         | 2         | 4         | 4         | 4          | 4           | 4           | 4           | 4           |

| MEASUREMENT CALCULATED BY PLACING THE ARM SUPPORT ON THE ROLLER SUPPORT |                        |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| arm projection                                                          | min. width<br>x 2 arms | min. width<br>x 3 arms | min. width<br>x 4 arms | min. width<br>x 5 arms | min. width<br>x 6 arms |
| 250                                                                     | 310                    | 470                    | 630                    | 790                    | 945                    |
| 275                                                                     | 335                    | 505                    | 680                    | 850                    | 1020                   |
| 300                                                                     | 360                    | 545                    | 730                    | 915                    | 1095                   |
| 325                                                                     | 385                    | 580                    | 780                    | 975                    | 1170                   |
| 350                                                                     | 410                    | 621                    | 830                    | 1040                   | 1245                   |
| 375                                                                     | 435                    | 651                    | 881                    | 1100                   | 1320                   |
| 400                                                                     | 460                    | 696                    | 931                    | 1166                   | 1396                   |

| N° ARMS |           |  |        |
|---------|-----------|--|--------|
| WIDTH   | > 600 cm  |  | 3 ARMS |
| WIDTH   | > 860 cm  |  | 4 ARMS |
| WIDTH   | > 1120 cm |  | 5 ARMS |
| WIDTH   | > 1350 cm |  | 6 ARMS |

● not possible


## WIND RESISTANCE CLASS ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARD UNI EN 13561

Classe di resistenza al vento secondo la normativa europea UNI EN 13561  
Wind resistance class according to the European standard UNI EN 13561  
Windwiderstandsklasse nach der Europäischen Norm EN 13561

Classe de résistance au vent conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561  
Clase de resistencia al viento según la Normativa Europea UNI EN 13561  
Classe de resistência ao vento de acordo com as normas europeias UNI EN 13561

| width  | open awning projection | class | roller tube |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 600 cm | 425 cm                 | 1     | Ø 78        |
| 600 cm | 350 cm                 | 2     | Ø 78        |

## ARM LENGTH AND INCLINATION




## CONTINUOUS ADJUSTMENT

0° - 90°


regolazione continua  
cambiando la posizione del disco  
continuous adjustment  
changing disk's position  
Kontinuierliche Einstellung  
wobei die Position der Scheibe geändert wird  
réglage en continue  
en changeant la position du disque  
ajuste continuo  
de mudando a posição do disco  
ajuste continuo  
cambiando la posición del disco

## MAIN ARM


## SP. MAX




## UNIVERSAL WALL/CEILING BRACKET



## EXTRUDED WALL/CEILING BRACKET



## AWNING SIZES



## ARM SIZES

| arm size | A   | B   | H  |
|----------|-----|-----|----|
| 250      | 135 | 113 | 46 |
| 275      | 147 | 124 | 50 |
| 300      | 160 | 137 | 54 |
| 325      | 172 | 149 | 58 |
| 350      | 184 | 162 | 62 |
| 375      | 196 | 176 | 66 |
| 400      | 209 | 188 | 70 |
| 425      | 221 | 201 | 74 |

VARIABLE INDICATIVE SIZES OF  $\pm 5$  cm

## HOOD



## GUSCIO



## ROLLÒ



## ROPE INSTALLATION ON PAGE 54

